



EH071

### Interruiseur horaire électromécanique compact 1 voie sur 7 jours avec réserve

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Puissance

P max. avec lampes à incandescence	900 - 900 W
------------------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Dimensions

Hauteur	9,10 mm
---------	---------

Profondeur	6,40 mm
------------	---------

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	210 - 230 V
------------------------------	-------------

##### Réglages

Cycles de programmation	Cycles de programmation 1 x 7 jours
-------------------------	-------------------------------------