



47466089



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Q.x polarweiß samt**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Samt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Einbautiefe 32 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Ja

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Zufallender Klappdeckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK02

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

---

**Texte**

Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld

---

**Geeignet für**

Q.x

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja