




DAS802500ELN

DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, geëloxeerd

Technische eigenschappen

Afmetingen

Diepte	65 mm
Breedte	98 mm
Installatiehoogte	2,5 - 2,8 m
Hoogteverstelling	300 mm
Binnendoorsnede	5400 - 5400 mm ²
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	80 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
----------------------------	---

Samenstelling

Verstelbaar	Ja
Is draagbaar	Nee

Kabel

kabeldoorvoer positie	Boven
-----------------------	-------

Installatie, montage

Plafondmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

Configuratie

Aantal zijden voor installatie	Enkelzijdig
--------------------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

