




DAS802500ELN

DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 2,5 - 2,8m, přírodní elox

Technické vlastnosti

Rozměry

Hloubka	65 mm
Šířka	98 mm
Instalační výška	2,5 - 2,8 m
Nastavení výšky	300 mm
Vnitřní průřez vodiče	5400 - 5400 mm ²
Tvar sloupku	Obdélníkový
Šířka víka	80 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	1
----------------------------	---

Vybavení

Nastavitelný	Ano
Je přenosný	Ne

Kabel

Umístění kabelového vstupu	Nahore
----------------------------	--------

Instalace, montáž

Možnost montáže na strop	Ano
Vhodné pro montáž na zem	Ano

Materiál

Materiál	Hliník
Povrch	Eloxovaný
Barva	Hliník

Konfigurace

Počet stran pro instalaci	Jednostranný
---------------------------	--------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

