



DAS802500ELN

**GRENSTAV ENK SPENN 2,5-2,8M AL OBS! Utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Djup              | 65 mm                       |
| Bredd             | 98 mm                       |
| Installationshöjd | 2,5 - 2,8 m                 |
| Höjjustering      | 300 mm                      |
| Inre area         | 5400 - 5400 mm <sup>2</sup> |
| Stavform          | Rektangulär                 |
| Lockbredd         | 80 mm                       |

**Skydd, dörr**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Antal monterbara lock | 1 |
|-----------------------|---|

**Utrustning**

|           |     |
|-----------|-----|
| Justerbar | Ja  |
| Är bärbar | Nej |

**Kabel**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Läge för kabelinföring | Ovansida |
|------------------------|----------|

**Installation, montering**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Takmontering möjlig     | Ja |
| Lämplig för markmontage | Ja |

**Material**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Material   | Aluminium           |
| Behandling | Anodiserad/Eloxerad |
| Färg       | Aluminium           |

**Konfiguration**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Antal sidor för installation | Enkelsidig |
|------------------------------|------------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|

**Illustrationer | teckningar**

