



M-TL5022

Porte en tôle d'acier IP40 avec tôle perforée 500x2200 (lxh) laqué

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	2096 mm
Largeur	495 mm
Profondeur	20 mm

##### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Butée de porte

##### Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui