



WH11130200B



**basico Einsatz UP: Leucht-Impulstaster +Befest.-Platte und Frontscheibe Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	10 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	1

**Werkstoff**

Farbe	Weiss
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Ja

**Abmessungen**

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	50.1 mm
Einbautiefe	13.1 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13.1 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzelstaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schaltart/Variante	Taster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----