



WH11130200A



basico: Poussoir lumineux avec face pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

10 A

Tension

Tension nominale

230 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Touche

Nombre de pôles

1

Matière

Couleur

Blanc

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Oui

Dimensions

Hauteur

50 mm

Largeur

58 mm

Profondeur

50.1 mm

Profondeur de montage

13.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

13.1 mm

Installation, montage

Montage

Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

1

Type de bouton poussoir

Bouton -poussoir simple

Contact d'acquittement

Non

Connectivité

Type de connection / prise

QuickConnect

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Résistance aux chocs IK

IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Textes

Inscription

Sans inscription

Type de commutation

Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui