



KT07B

### borne de commande

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 20 A

#### Tension

Tension nominale 500 - 500 V

#### Architecture

Nombre de pôles 7

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide pour la commande 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui