



KT07B

borne de commande

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

20 A

Tension

Tension nominale

500 - 500 V

Architecture

Nombre de pôles

7

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide pour la commande

1.0 - 2.5 mm²

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui