# Fiche technique du produit
KT07A



KT07A

**borne de commande**

## Caractéristiques techniques

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant nominal IN | 20 A |

### Tension

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 500 - 500 V |

### Architecture

| | |
|---|---|
| Nombre de pôles | 7 |

### Raccordement

| | |
|---|---|
| Section de raccordement en câble rigide pour la commande | 1,0 - 2,5 mm² |

### Durabilité

| | |
|---|---|
| Sans halogène | Oui |
| REACh-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |