



WH11130205B



#### basico Einsatz UP: Leucht-Impulstaster +Befest.-Platte und Frontscheibe Schwarz

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

###### Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

###### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Polanzahl	1
-----------	---

##### Werkstoff

Farbe	Schwarz
-------	---------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Ja
-------------	----

##### Abmessungen

Höhe	77 mm
------	-------

Breite	77 mm
--------	-------

Tiefe	50.1 mm
-------	---------

Einbautiefe	13.1 mm
-------------	---------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	13.1 mm
-----------------------------	---------

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Ausführung Taster	Einzeltaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

##### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Schaltart/Variante	Taster Wechsler
--------------------	-----------------

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----