



WH27583309C



**kallysto.pro encastré complet: T13, LED d'état, bornes enfichables, Brun**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Marron

Code RAL 8014

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 43 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm

Profondeur de montage 7 mm

#### Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Oui

#### Identification

Avec inscription Non

#### Textes

Housse Plaque pleine

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

---

Oui