



M-TL8022

**Stahlblechtür IP40 mit Lochblech 800x2200 (BxH) lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 2096 mm |
| Breite | 795 mm  |
| Tiefe  | 20 mm   |

**Abdeckung, Tür**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein        |
| Art der Schranktür           | Anschlagtür |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 7035              |
| Farbe      | Lichtgrau         |
| Werkstoff  | Stahl             |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

**Sicherheit**

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP40 |
|--------------|------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |