



CZ009

Hilfskontakt für Fehlerstromschutzschalter 125A 1 Wechsler + 1 Öffner 6A 230V

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Kapazität

Anzahl Module	0,50
---------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 mm ²

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 40 °C
--------------------	-------------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	5000
---	------

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 40 °C
----------------------------	-------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,20 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	9 mm
Tiefe	68 mm

Ausstattung

Anzahl Umschalter	1
Anzahl Öffnerkontakte	1

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja