



CZ009

Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 125A 230V AC

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	0,50
-------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2.5 mm ²

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	5000
---	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 40 °C

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,20 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	68 mm

Équipement

Nombre de contacts inverseurs	1
Nombre de contacts NC	1

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui