



CZ009

Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 125A 230V AC

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	0,50
-------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2,5 mm ²
---	---------------------

Section de raccordement en câble rigide	2,5 mm ²
---	---------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	5000
---	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 40 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-25 - 40 °C
-----------------------------------	-------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,20 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	9 mm
---------	------

Profondeur	68 mm
------------	-------

Equipement

Nombre de contacts inverseurs	1
-------------------------------	---

Nombre de contacts NC	1
-----------------------	---

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----