



CZ009

### Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 125A 230V AC

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

##### Capacité

Nombre de modules	0,50
-------------------	------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

Section de raccordement en câble rigide	2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	5000
---	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 40 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-25 - 40 °C
-----------------------------------	-------------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,20 W
-----------------------------------	--------

##### Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	9 mm
---------	------

Profondeur	68 mm
------------	-------

##### Equipement

Nombre de contacts inverseurs	1
-------------------------------	---

Nombre de contacts à ouverture	1
--------------------------------	---

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----