



CZ009

Hulpcontact voor aardlekschakelaar 4-polig, CDB4xxxD/CFB4xxxD, CFA490

Technische karakteristieken

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	2.5 mm ²

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
---------------------	-------------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	5000
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 40 °C
-------------------------------	-------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,20 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	9 mm
Diepte	68 mm

Uitrusting

Aantal wisselcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	1

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja