



CZ009

**Hilfskontakt für Fehlerstromschutzschalter 125A 1 Wechsler + 1 Öffner 6A 230V**

**Technische Eigenschaften**

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	0.50
---------------	------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 mm <sup>2</sup>

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 40 °C
--------------------	-------------

**Belastbarkeit**

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	5000
---	------

**Einsatzbedingungen**

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 40 °C
----------------------------	-------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.20 W
---------------------------------------	--------

**Abmessungen**

Höhe	85 mm
Breite	9 mm
Tiefe	68 mm

**Ausstattung**

Anzahl Umschalter	1
Anzahl Öffnerkontakte	1

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja