



CZ009

Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 125A 230V AC

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	0.50
-------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2.5 mm ²
-----------------------------------------	---------------------

Section de raccordement en câble rigide	2.5 mm ²
-----------------------------------------	---------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	5000
-----------------------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 40 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-25 - 40 °C
-----------------------------------	-------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0.20 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	9 mm
---------	------

Profondeur	68 mm
------------	-------

Equipement

Nombre de contacts inverseurs	1
-------------------------------	---

Nombre de contacts NF	1
-----------------------	---

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----