



CZ009

Hilfskontakt für Fehlerstromschutzschalter 125A 1 Wechsler + 1 Öffner 6A 230V

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Kapazität

Anzahl Module	0,50
---------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2,5 mm ²
---	---------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2,5 mm ²
---	---------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 40 °C
--------------------	-------------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	5000
---	------

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 40 °C
----------------------------	-------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,20 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	85 mm
------	-------

Breite	9 mm
--------	------

Tiefe	68 mm
-------	-------

Ausstattung

Anzahl Umschalter	1
-------------------	---

Anzahl Öffnerkontakte	1
-----------------------	---

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----