



CZ009

Hulpcontact voor aardlekschakelaar 4-polig, CDB4xxxD/CFB4xxxD, CFA490

**Technische eigenschappen**

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

**Capaciteit**

Aantal modules	0,50
----------------	------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 mm <sup>2</sup>

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
---------------------	-------------

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen	5000
--	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 40 °C
-------------------------------	-------------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	0,20 W
----------------------------------	--------

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	9 mm
Diepte	68 mm

**Samenstelling**

Aantal wisselcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	1

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja