



CZ009

Cont. aux. p/int. dif. 125A 1NA/NF + 1NA

Características técnicas

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Capacidade

Número de módulos	0,50
-------------------	------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	2,5 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	2,5 mm ²

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Endurância

N.º de manobras mecânicas	5000
---------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 40 °C

Potência

Potência total dissipada em IN	0,20 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	9 mm
Profundidade	68 mm

Equipamento

Número de contactos INV	1
Número de contactos NF	1

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim