



CZ009

Pomoćni kontakt za FID sklopke 125A 230V AC

Tehničke karakteristike

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Kapacitet

Broj modula 0,50

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 2.5 mm²

Presjek krutog provodnika 2.5 mm²

Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija 5000

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 40 °C

Temperatura skladištenja/transporta -25 - 40 °C

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN 0,20 W

Dimenzije

Visina 85 mm

Širina 9 mm

Dubina 68 mm

Oprema

Broj INV kontakata 1

Broj NC kontakata 1

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da