



CZ009

Tehničke karakteristike

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Kapacitet

Broj modula	0,50
-------------	------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	2.5 mm ²

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	5000
---------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 40 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-25 - 40 °C

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	0,20 W
-----------------------------	--------

Dimenzije

Visina	85 mm
Širina	9 mm
Dubina	68 mm

Oprema

Broj INV kontakata	1
Broj NC kontakata	1

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da