



6768776089

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Thermoplast

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 42 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Inbouwdiepte 31,20 mm

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Aardingspen

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Deksel, deur

Type deksel Zelfsluitend scharnierende afdekking

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Functies

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Beveiliging Verhoogde aanraakbeveiliging

Aansluitwijze Met steekklemmen