



M-TL7022

**Stahlblechtür IP40 mit Lochblech 700x2200 (BxH) lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	2096 mm
Breite	695 mm
Tiefe	20 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Anschlagtür

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP40
--------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja