




16231404

Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld Gelakt

Afmetingen

Hoogte	54,90 mm
Breedte	55,70 mm
Diepte	22 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

Geschikt voor

Serie berker S.x/B.x	
----------------------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja