




16231404

Tipke, B.7, aluminij mat

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Dupla tipka
-------------------------	-------------

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno Lakirano

Dimenzije

Visina	54,90 mm
Širina	55,70 mm
Dubina	22 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža stezaljkama
---------------	---------------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Ne
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
Taster	Također za KNX aplikacije: taster, 2-struki i grupni taster, 2-struki

Pogodno za

S.x/B.x	
---------	--

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da