



REQ001Y



## Türstation Audio 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE

### Technische Eigenschaften

#### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	1
------------------	---

#### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

#### Abmessungen

Abmessungen	242 x 133.50 mm
Höhe	242 mm
Breite	133,50 mm
Tiefe	25 mm

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

#### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

#### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54

#### Ausstattung

Modulare Bauweise	Nein
-------------------	------

#### Texte

Montageart	Für senkrechte Montage Bruch sichere, flächenbündige Ruftaster Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz