




KDN263AZ

ΜΠΑΡΑ ΓΕΦ ΔΙΧΑΛ 1P+N 63A 12M ΓΙΑ 4X ARFXXX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	2
---------------	---

Διαστάσεις

Μήκος	212 mm
-------	--------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	4000 V
--	--------

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 400 V
-----------------------------------	-------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	10 mm ²
-------------------------	--------------------

Τύπος σύνδεσης	Ράγα φάσης διχαλωτή
----------------	---------------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	12
-------------------	----

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----