



KDN263AZ



## Fasskena 12moduler 2-Polig med 1mod mellanrum

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström 63 A

#### Arkitektur

Antal poler 2

#### Dimensioner

Längd 212 mm

#### Spänning

Nominell impulsskyddsspänning  $U_{imp}$  4000 V

Märkdriftspänning  $U_e$  230 - 400 V

#### Anslutning

Area solid ledare 10 mm<sup>2</sup>

Anslutning/anslutningstyp Fasskena med gaffel

#### Kapacitet

Antal moduler 12

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja