



B01734

**Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 120x80 et TA-G 120x60 blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Accessoires**

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

**Réglages**

Plage d'angles	70 - 120
----------------	----------

**Dimensions**

Hauteur	80 mm
Largeur	120 mm

**Matière**

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc
Code RAL	9010

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

**Adapté à**

TA-E/EN 120x80 / TA-G/GN 120x80

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui