



WL3020

## Utičnica RTV prolazna, bijela

### Tehničke karakteristike

#### Povezivost

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Vrsta montaže | Montaža stezaljkama<br>Vijčani spoj |
|---------------|-------------------------------------|

#### Prigušivanje

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Gubitak pri 860 MHz | 10,80 dB |
| Gubitak pri 860 MHz | 1,10 dB  |

#### Veza

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Vrsta priključka/utikača | Prolazna utičnica |
|--------------------------|-------------------|

#### Frekvencija

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Frekvencijski pojas | 5 - 862 MHz |
|---------------------|-------------|

#### Oprema

|             |   |
|-------------|---|
| Broj izlaza | 2 |
|-------------|---|

#### Materijali

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Materijal | Metal<br>Plastika |
| Boja      | Prometna bijela   |
| RAL kod   | 9016              |

#### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |