



LNH0125M6A

**Pojistka nožová NH0 aM 690V 125A dvojitá signalizace**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Vypínací charakteristika	aM
--------------------------	----

**Pojistka**

Velikost pojistky	NH0
-------------------	-----

Charakteristika pojistek	aM
--------------------------	----

**Napětí**

Typ napájecího napětí	AC
-----------------------	----

Provozní napětí AC	690 - 690 V
--------------------	-------------

Jmenovité napětí při AC 50 Hz	690 - 690 V
-------------------------------	-------------

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Podmínky použití**

Izolované	Ne
-----------	----

**Hlavní elektrické atributy**

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	80 kA
--	-------

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	7,90 W
--	--------

**Rozměry**

Výška	125 mm
-------	--------

Šířka	30 mm
-------	-------

Hloubka	61 mm
---------	-------

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

Bez REACh-SVHC	Ano
----------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----