



SN023

DIN Std 1xT23 Schraubkl.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

RAL Nummer	7035
------------	------

Oberfläche	Lackiert
------------	----------

Abmessungen

Höhe	95 mm
------	-------

Tiefe	22.80 mm
-------	----------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm
-----------------------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene Montageplatte
-------------	------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
---------------------------------	-----------------------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Kapazität

Anzahl Module	3.50
---------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----