



SN023

DIN Std 023 Schraubkl.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	95 mm
Tiefe	22,80 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene Montageplatte
-------------	------------------------------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Kapazität

Anzahl Module	3,50
---------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja