



SN023

DIN Std 1xT23 Schraubkl.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 95 mm

Tiefe 22,80 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene
Montageplatte

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Kapazität

Anzahl Module 3,50

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja