



SN023

Zásuvka T23 pro Švýcarsko

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 - 250 V
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	95 mm
Hloubka	22,80 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	40 mm

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN Montážní deska
--------	-----------------------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Švýcarská norma, typ 23
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním světlem	Ne

Kapacita

Počet modulů	3,50
--------------	------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
--------	-------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano