



SN025

DIN Steckdose T25 Schraubkl.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	95 mm
Tiefe	22.80 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene Montageplatte
-------------	------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 25
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Kapazität

Anzahl Module	3.50
---------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----