



WH36186700A

robusto Schlüsseltaster/1p/ 1->0 / ohne Zylinder +IP55-Front für Kombinat. Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 25 A

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder

Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Signalweiss

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 85.2 mm

Einbautiefe 58.2 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 27 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Ohne

Anzahl der Tasten 0

Ausführung Taster Einzel-taster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stossfestigkeit IK IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Zentralstücke Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"

Montageart Einzel- und Kombinationsmontage

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Schliesser

Anschlussart Mit Schraubanschlüssen

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

Produktdatenblatt

WH36186700A

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja