




LFS400604VERZ

**Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Zubehör**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

**Einstellungen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 40 mm |
| Breite | 60 mm |
| Maß a  | 50 mm |

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Farbe      | Zink     |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

**Normen**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Ja |
|----------------------------------------------|----|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

**Konfiguration**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Schnittkaschierend | Nein |
|--------------------|------|

**Geeignet für**

|             |  |
|-------------|--|
| LFS 40 x 60 |  |
|-------------|--|

**Abbildungen | Zeichnungen**

