



LFS400604VERZ

Inneneck schnittkasierend aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Zubehör

| | |
|------------------|-----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteile |
|------------------|-----------------|

Einstellungen

| | |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 60 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Farbe | Zink |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

Normen

| | |
|----------------------------------------------|----|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Ja |
|----------------------------------------------|----|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

Geeignet für

| |
|-------------|
| LFS 40 x 60 |
|-------------|

Abbildungen | Zeichnungen

