



SN013

### DIN Std 1xT13 Schraubkl.

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

##### Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

RAL Nummer	7035
------------	------

Oberfläche	Lackiert
------------	----------

##### Abmessungen

Höhe	95 mm
------	-------

Tiefe	22.80 mm
-------	----------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm
-----------------------------	-------

##### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene Montageplatte
-------------	------------------------------

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
---------------------------------	-----------------------

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
---------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

##### Kapazität

Anzahl Module	3.50
---------------	------

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

##### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------