



SN013

DIN Std 1xT13 Schraubkl.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	95 mm
Tiefe	22,80 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene Montageplatte
-------------	------------------------------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Kapazität

Anzahl Module	3,50
---------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----