



SN015

### DIN Steckdose T15 Schraubkl.

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Lackiert

##### Abmessungen

Tiefe	22.80 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

##### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 15
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

##### Kapazität

Anzahl Module	3.50
---------------	------

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

##### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja