



SN015

DIN Steckdose T15 Schraubkl.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Tiefe 22.80 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 15

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Kapazität

Anzahl Module 3.50

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja