



SN015

DIN prise T15 borne à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Traitement de surface

Laqué

Dimensions

Profondeur

22.80 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 15

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

Capacité

Nombre de modules

3.50

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Textes

Inscription

Sans inscription

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui