



SN015

### DIN prise T15 borne à vis

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Laqué

##### Dimensions

Profondeur	22.80 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

##### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

##### Capacité

Nombre de modules	3.50
-------------------	------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui